


75740101



{}

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 50 °C
------------------------	-----------

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA
--	-------

Dimensions

Profondeur de montage	25,50 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	29 mm
Hauteur	75 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	44 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	6
---------------------------------	---

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matière	Métal PVC
Finition de la surface	Brillant

Ecran

Avec écran d'affichage	Oui
------------------------	-----

Textes

Function	16 fonctions minuterie et réveil Élément logique 4x AND, 4x OR avec 4 entrées chacune Fonctions, par ex. commutation, variation, commande de store, jusqu'à 16 scènes, régulation de la climatisation, activation des systèmes d'alarme, date, heure Fonctions automatiques pour la commande de l'éclairage, des stores et des volets roulants, de la climatisation et de l'aération Fonction de verrouillage pour le nettoyage de l'interface d'utilisation
----------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui