



75740101



IP20



KNX touch controller met 3,5" touch display inclusief busaankoppelaar

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte 25,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 29 mm
Hoogte 75 mm
Breedte 95 mm
Diepte 44 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten 6

Materiaal

Kleur Zwart
RAL-kleur 9005
Materiaal Metaal
Kunststof
Afwerking oppervlakte Glanzend

Scherf

Met display Ja

Teksten

Functie 16 tijdschakelaarfuncties en alarmering
Logische modules: 4x AND, 4x OR met elk 4 ingangen
Functies zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing,
max. 16 scènes, klimaatbeheersing, activering van
alarmsystemen, datum, tijd
Automatische functie voor besturing van verlichting,
jaloezieën en rolluiken, airco en ventilatiesystemen
Blokkeerfunctie voor het reinigen van het bedieningsvlak

Duurzaamheid

REACH conform Ja
RoHS conform Ja