



75740101



KNX Touch Control

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento 0 - 50 °C

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos) 10 mA

Dimensiones

Profundidad del montaje 25,50 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 29 mm

Altura 75 mm

Anchura 95 mm

Profundidad 44 mm

Equipo

Número de puntos de activación 6

Materiales

Colour Negro

Código RAL 9005

Material Metal
Plástico

Acabado de la superficie Brillante

Pantalla

Con visualizador Sí

Texto

Función 16 funciones de conmutación temporizadas y alarma
Módulos lógicos: 4 Y, 4 O con 4 entradas cada una
Funciones tales como conmutación, regulación de luz, control de persiana, hasta 16 escenas, control de clima, activación de sistemas de alarma, fecha y hora del día
Función automática para el control de iluminación, persianas y persianas enrollables, aire acondicionado y sistemas de ventilación
Función de bloqueo para la limpieza de la interfaz de usuario

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí