


75740101



KNX Touch Control

Características técnicas

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
-------------------------------	-----------

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)	10 mA
--	-------

Dimensiones

Profundidad de montaje	25,50 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	29 mm
Altura	75 mm
Anchura	95 mm
Profundidad	44 mm

Equipo

Número de puntos de activación	6
--------------------------------	---

Materiales

Colour	Negro
Código RAL	9005
Material	Metal Plástico
Acabado de la superficie	Brillante

Pantalla

Con visualizador	Sí
------------------	----

Texto

Función	16 funciones de commutación temporizadas y alarma Módulos lógicos: 4 Y, 4 O con 4 entradas cada una Funciones tales como commutación, regulación de luz, control de persiana, hasta 16 escenas, control de clima, activación de sistemas de alarma, fecha y hora del día Función automática para el control de iluminación, persianas y persianas enrollables, aire acondicionado y sistemas de ventilación Función de bloqueo para la limpieza de la interfaz de usuario
---------	---

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí