



75740101



IP20



Touch Control KNX con display TFT nero lucido

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

0 - 50 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati

10 mA

Serie

Profondità di installazione

25,50 mm

Profondità delle scatole da incasso

29 mm

Altezza

75 mm

Larghezza

95 mm

Profondità

44 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

6

Materiali

Colore

Nero

Codice RAL

9005

Materiale

Metallo

Plastica

finitura superficiale

Lucido

Schermo

Con display

Sì

Testo

Funzione

16 funzioni timer e sveglia
Moduli logici: 4x AND, 4x OR con 4 ingressi ciascuno
Funzioni, ad es. commutazione, regolazione luce, comando per veneziane, fino a 16 scenari, regolazione della climatizzazione, attivazione di impianti di allarme, data, ora
Funzioni automatiche per il comando dell'illuminazione, veneziane e tende avvolgibili, impianti di climatizzazione e di aerazione
Funzione di blocco per la pulizia dello schermo

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free

Sì

Conformità ROHS

Sì