




75740101



### Touch Control KNX con display TFT nero lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 50 °C
-------------------------	-----------

##### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	10 mA
--	-------

##### Serie

Profondità di installazione	25,50 mm
Profondità delle scatole da incasso	29 mm
Altezza	75 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	44 mm

##### Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	6
--------------------------------	---

##### Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
Materiale	Metallo Plastica
finitura superficiale	Lucido

##### Schermo

Con display	Si
-------------	----

##### Testo

Funzione	16 funzioni timer e sveglia Moduli logici: 4x AND, 4x OR con 4 ingressi ciascuno Funzioni, ad es. commutazione, regolazione luce, comando per veneziane, fino a 16 scenari, regolazione della climatizzazione, attivazione di impianti di allarme, data, ora Funzioni automatiche per il comando dell'illuminazione, veneziane e tende avvolgibili, impianti di climatizzazione e di aerazione Funzione di blocco per la pulizia dello schermo
----------	--

##### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si