



75740101



IP20



## KNX Touch Control 3,5" z portem magistralnym

### Właściwości techniczne

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 0 - 50 °C

#### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 10 mA

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 25,50 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 29 mm

Wysokość 75 mm

Szerokość 95 mm

Głębokość 44 mm

#### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 6

#### Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

Wykończenie powierzchni Połysk

#### Ekran

Z wyświetlaczem Tak

#### Dodatkowe informacje

Funkcja 16 funkcji załączania czasowego oraz budzik  
Moduły logiczne: 4x AND, 4x OR z 4 wejściami każdy  
Funkcje takie jak załączanie, ściemnianie, sterowanie  
żaluzjami, do 16 scen, kontrola klimatyzacji, aktywacja  
systemu alarmowego, daty, godziny  
Funkcja automatycznej kontroli oświetlenia, żaluzji i  
rolet, klimatyzacji i systemów wentylacyjnych  
Funkcja blokady w celu czyszczenia powierzchni  
obsługi

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak