



75740101



IP20



KNX touch controller met 3,5" touch display inclusief busaankoppelaar

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Afmetingen

Inbouwdiepte	25,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	29 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	95 mm
Diepte	44 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten 6

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Materiaal	Metaal Kunststof
Afwerking oppervlakte	Glanzend

Scherf

Met display Ja

Teksten

Functie 16 tijdschakelaarfuncties en alarmering
 Logische modules: 4x AND, 4x OR met elk 4 ingangen
 Functies zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing,
 max. 16 scènes, klimaatbeheersing, activering van
 alarmsystemen, datum, tijd
 Automatische functie voor besturing van verlichting,
 jaloezieën en rolluiken, airco en ventilatiesystemen
 Blokkeerfunctie voor het reinigen van het bedieningsvlak

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja