




75740101



B.TOUCH CONTROL ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ KNX 3.5"

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 50 °C

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 10 mA

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	25,50 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	29 mm
Ύψος	75 mm
Πλάτος	95 mm
Βάθος	44 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 6

Υλικά

Χρώμα	Μαύρο
Κωδικός RAL	9005
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό

Οθόνη

Με οθόνη Ναι

Κείμενο

Λειτουργία 16 χρονικές εντολές και ξυπνητήρι
Μονάδες λογικής: 4x AND, 4x OR με 4 εισόδους το καθένα
Λειτουργίες όπως μεταγωγή, ρύθμιση φωτισμού, έλεγχος περσίδων, έως και 16 σενάρια, έλεγχος κλίματος, ενεργοποίηση συστημάτων συναγερμού, ημερομηνία, ώρα
Αυτόματη λειτουργία για τον έλεγχο του φωτισμού, των περσίδων και των ρολών, των συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού
λειτουργία κλειδώματος για τον καθαρισμό της επιφάνειας χειρισμού χρήστη

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι