



75740101



IP20



ARC - Touch Control 3,5" KNX

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Infälld montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur 0 - 50 °C

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring) 10 mA

Dimensioner

Inbyggnadsdjup	25,50 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	29 mm
Höjd	75 mm
Bredd	95 mm
Djup	44 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter 6

Material

Färg	Svart
RAL-kod	9005
Material	Metall
	Plast
Ytbehandling	Blank

Skärm

Med display Ja

Text

Funktion 16 timerfunktion och alarm
Logikmoduler: 4x OCH, 4x ELLER med 4 ingångar vardera
Funktioner som omkoppling, dimning, jalousistyrning, upp till 16
scener, klimatkontroll, aktivering av larmsystem, datum, tid på
dagen
Automatisk funktion för styrning av belysning, jalousier,
markiser, luftkonditioneringar och ventilationssystem
Avaktivering av funktionen för rensning av
användargränssnittet

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja