




936562524

Integro Flow Łącznik klawiszowy, uniwersalny, stal szl, lak

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Materiały

Kolor Stal szlachetna

Kod RAL 9022

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Stal szlachetna
Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Lakierowany

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową

Łączność

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie
Mocowanie śrubowe

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Wymiary

Wymiary 55.50 x 55.50 mm

Zakres głębokości wbudowania 10 mm

Wbudowane puszkі podtynkowe 13 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP44

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz pojedynczy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)

Rodzaj łącznika 1-biegunowy/zmienny

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak