



936562524

Wisselschak. 16 AX, berker Integro, edelstaal

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur RVS

RAL-code 9022

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal RVS

Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Identificatie

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Inbouwinstallatie
Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 55.50 x 55.50 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP44

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus Uit/omschakelen

Duurzaamheid

RoHS conform Ja