



ESL241

Stycznik 12VAC 2NC 40A AC-7a/b

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku	2NC
--------------	-----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	40 A
-----------------	------

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V
Napięcie sterowania AC	12 - 12 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Zastosowanie

Kategoria użycia	AC-7a/AC-7b
------------------	-------------

Warunki użytkowania

Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C
---------------------------------------	-------------

Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	100000
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	30000

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,40 W
Maksymalna moc pobierana	60 VA

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	60 mm

Rodzaj połączenia

Liczba styków	2
---------------	---

Sprzęt

Liczba styków NO	0
Liczba styków NC	2
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Nie

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 16 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 25 mm ²

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak