




20301404



Termostat HVAC, öppnande kontakt (NC), Silver, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Elektrisk ström

Märkström	4 A
Max. omkopplingsström	10 A

Spänning

Märkspänning	230-230 V
--------------	-----------

Strömförsörjning

Driftspänning	230 V AC
---------------	----------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Inställningar

Börvärde komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Matt
Material	Metall Plast

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	50,90 mm

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Utrustning

Omkoppling av temperaturskillnad	0,50 K
Typ av termostat	Rumstermostat
Typ av sensor	Bimetall
Med värmare	Ja

Anslutning

Anslutningstyp	1NC
----------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Kompatibilitet

Typ av HVAC-kontroll	Värme
----------------------	-------

Användningsförhållanden

Energieffektivitetsklass	I (1%)
--------------------------	--------

Text

Utförande	Utan klor
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
värmecirkulation	Med returvärme
Präglad	Med tryck/prägling
Skarv	Med separat anslutning för nattsänkning

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja