



LFF4009059016

Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 40x90mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 90 mm |

Accessoires

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Réglages

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 90 - 90 |
|----------------|---------|

Matières

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matière    | PC-ABS              |
| Traitement | Non traité          |
| Couleur    | Blanc signalisation |
| Code RAL   | 9016                |

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

Normes

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|----------------------------------------------------------|----|

Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Équipement

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Avec film de protection | No |
|-------------------------|----|

Adapté à

|           |  |
|-----------|--|
| LFF 40x90 |  |
|-----------|--|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |