




14721909

B.3/B.7 Płytkę czołowa do 1 lub 2 modułów 1-kr R&De-M, biały

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo modułowe
Liczba połączeń	2

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	30 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Dodatkowe informacje

Oznaczenie	Zatraskowe pole opisowe do montażu w odpowiednim pierścieniu adaptacyjnym
Wyjścia	Z kątem nachylenia wyjścia 30°

Odpowiednie do

Berker B.x / K.x / Q.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak