



EK053



Nást. termostat bimetal. bez man.ovl., (1S), 10 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 230 V +10%/-15%

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 5 - 35 °C

Material

Barva Bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Rozměry

Výška 82 mm

Šířka 82 mm

Obrazovka

S displejem Ne

Vybavení

Rozdíl spínací teploty 0,50 K

Typ termostatu Pokojový termostat

Typ senzoru Pokojové čidlo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP30

Připojení

Typ kontaktu 1S

Přenos

Typ řízení HVAC Horká voda

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti I (1%)

Texty

Způsob montáže Vhodné pro montáž na omítku nebo montáž na krabici pod omítku

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Tepelná recirkulace S tepelnou zpětnou vazbou

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano