



HXA026H

Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro x160-250

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	0,10 A
Jmenovitý proud 230 V AC15	0,10 A

Konektivita

Typ připojení	quickconnect
Druh montáže	Zacvakávací upevnění

Připojení

Typ kontaktu	1R + 1S
Průřez flexibilního vodiče	0.5 - 1.25 mm ²
Průřez plného vodiče	0.5 - 1.25 mm ²

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	1500 V
Typ napájecího napětí	AC/DC

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	3 W
--	-----

Vybavení

Počet kontaktů INV	0
Počet kontaktů NC	1

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP4X
-----------------	------