



HXA026H

## Signalkont vxl 125 V P160 P250

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Märkström	0,10 A
Märkström 230 V AC15	0,10 A

#### Anslutning

Anslutningstyp	quickconnect
Typ av montering	Klickmontage
Anslutningstyp	1NC+1NO
Area flexibel ledare	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	0.5 - 1.25 mm <sup>2</sup>

#### Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	1500 V
Matarspänning	AC/DC

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3 W
--	-----

#### Utrustning

Antal INV-kontakter	0
Antal NC-kontakter	1

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------