



HXA026H

Signalkont vxl 125 V P160 P250

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	0,10 A
Märkström 230 V AC15	0,10 A

Anslutning

Anslutningstyp	quickconnect
Typ av montering	Klickmontage
Anslutningstyp	1NC+1NO
Area flexibel ledare	0.5 - 1.25 mm ²
Area solid ledare	0.5 - 1.25 mm ²

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	1500 V
Matarspänning	AC/DC

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	3 W
--	-----

Utrustning

Antal INV-kontakter	0
Antal NC-kontakter	1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------