



HXA026H

Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160...x/P630, 1N3+1NB, 125В

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	0,10 А
Номінальний струм 230 В AC15	0,10 А

Підключення

Тип з'єднання	quickconnect
Тип монтажу	Кріплення на клавiші

Під'єднання

Тип контактів	1N3 + 1NB
Поперечний переріз гнучкого провідника	0.5 - 1.25 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	0.5 - 1.25 mm ²

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	1500 V
Тип напруги живлення	AC/DC

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	3 W
--	-----

Обладнання

Кількість контактів INV	0
Кількість контактів NC	1

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------