



29531909



Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Vit, S.1, insats utan klor

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 V

Ström

Förbrukad effekt i W 1 W

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Belysning

Typ av ljuskälla LED

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Metall

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 70 mm

Bredd 70 mm

Djup 50 mm

Anslutning

Ledararea 2,50 - 2,50 mm²

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Text

Belysning Färg på lampa, kallvit

Märkning Folie med förtryckta symboler insticksbara

Präglad Utan symbol

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja