



29531909



## Indikeringslampa LED, Vit, 230 V, 1 W, Vit, S.1, insats utan klor

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 230 V |
|--------------|-------|

#### Ström

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Förbrukad effekt i W | 1 W |
|----------------------|-----|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Belysning

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ av ljuskälla | LED |
|------------------|-----|

#### Material

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Färg         | Vit             |
| RAL-kod      | 9010            |
| Ytbehandling | Matt            |
| Material     | Metall<br>Plast |
| Behandling   | Obehandlad      |

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 70 mm |
| Bredd | 70 mm |
| Djup  | 50 mm |

#### Anslutning

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Ledararea | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------------------|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Text

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Belysning | Färg på lampa, kallvit                     |
| Märkning  | Folie med förtryckta symboler insticksbara |
| Präglad   | Utan symbol                                |

#### Lämplig för

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |