




533032

one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	16 A
-----------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Materiały

Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
----------	----------------------------

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów
----------------	-----------------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Wymiary	71 x 71 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	Ze wstępnie zdefiniowaną pozycją neutralną 2-biegunowy wył.

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak