



LNH0080M

Nožasti osigurač NH000 80A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja	gG
----------	----

Osigurač

Veličina osigurača	NH000
--------------------	-------

Karakteristike osigurača	gG
--------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Nazivni radni napon Ue	500 - 500 V
------------------------	-------------

Nazivni napon pri AC 50 Hz	500 - 500 V
----------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	80 A
----------------	------

Uvjeti korištenja

Izolirano	Ne
-----------	----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	6,50 W
-----------------------------	--------

Dimenzije

Visina	58,50 mm
--------	----------

Širina	21 mm
--------	-------

Dubina	79 mm
--------	-------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----