



385103



Commutatore per veneziane unipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Controlli e indicatori

Tipo di comando/pulsante per veneziane	Interruttore a 1 poli
--	-----------------------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Testo

Tipo di commutazione	Con posizione 0
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Adatto per

BERKER B.3 / BERKER B.7 / BERKER K.1 / BERKER K.5 / BERKER Q.1 / BERKER Q.3 / BERKER Q.7 / BERKER S.1

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----