



385103



## Jal.schak. 1-polig voor centrd. met slot

### Technische eigenschappen

#### Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

#### Materiaal

Materiaal Metaal  
Kunststof

#### Spanning

Nominale spanning 250 V

#### Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Schakelstroom 10 A

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

#### Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

#### Geschikt voor

A.1 Thermoplast / A.8 Aluminium / A.8 Glas / A.8 Roestvrijstaal / B.3 / B.7 / K.1 / K.5 / Q.1 / Q.3 / Q.7 / S.1

#### Duurzaamheid

RoHS conform Ja