



385103



Jal.schak. 1-polig voor centrd. met slot

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker Schakelaar 1-polig

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Schakelmodus Met 0-stand

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Geschikt voor

Serie berker B.3 / Serie berker B.7 / Serie berker K.1 / Serie berker K.5 / Serie berker Q.1 / Serie berker Q.3 / Serie berker Q.7 / Serie berker S.1

Duurzaamheid

RoHS conform Ja