



385103

## Prekidač za žaluzine, za maske sa ključem, jezgro, 1-polni

### Tehničke karakteristike

#### Kontrole i indikatori

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tip prekidača za žaluzine | 1-polni prekidač |
|---------------------------|------------------|

#### Materijali

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materijal | Metal<br>Plastika |
|-----------|-------------------|

#### Napon

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

#### Električna struja

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Struja uklapanja/isklapanja | 10 AX (100W LED (SBL)) |
|-----------------------------|------------------------|

#### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

#### Tekst

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Promjena načina rada | Sa neutralnim položajem   |
| Vrsta veze           | Sa vijčanim stezaljkama   |
| Način instalacije    | Za pričvršćivanje vijcima |

#### Pogodno za

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berker B.3 / Berker B.7 / Berker K.1 / Berker K.5 / Berker Q.1 / Berker Q.3 / Berker S.1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|