



14657004

Bilanciere triplo Berker K.5 acciaio inox opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Triplo bilanciere
-------------------------------	-------------------

Materiali

Colore	Acciaio inox
Codice RAL	9022
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Acciaio inox Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	25 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Adatto per

BERKER K.x

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si