




14657004

Β.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΙΠΛΟΥ Κ.5 INOX

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Τριπλό πλήκτρο
------------------------------	----------------

Υλικά

Χρώμα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Κωδικός RAL	9022
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Βερνίκι

Διαστάσεις

Ύψος	71 mm
Πλάτος	55 mm
Βάθος	25 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση σφικκτήρα
-----------------	----------------------

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά	Όχι
------------------	-----

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
---------	-----------------

Κατάλληλο για

Berker K.x	
------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι