



47081909



**Uttag 1-vägs, Jordfelsbrytare, 16 A, 30 mA, Vit, S.1, insats med klor**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Märkspänning 250 V

**Elektrisk ström**

Märkström 16 A

**Frekvens**

Frekvens 50 - 60 Hz

**Material**

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

**Dimensioner**

Höjd 71 mm

Bredd 71 mm

Antal enheter 1

Inbyggnadsdjup infällda lådor 40 mm

Inbyggnadsdjup 31,90 mm

**Installation, montering**

Montering Infälld montering

**Anslutning**

Anslutningstyp Skruvterminal

Typ av montering Skruvmontering  
Klor

**Utrustning**

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Nej

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Nej

**Tillbehör**

Har märksfält Nej

**Kapacitet**

Antal moduler 1

**Säkerhet**

Petskyddad Ja

Slagtålighet IK IK07

Kapslingsklass (IP) IP20

**Funktioner**

Med orienteringsbelysning Nej

Med funktionsbelysning Nej

**Identifiering**

Med tryck/prägling Nej

**Text**

Täcklock Centrum täckplatta

Avsäkring Petskydd

---

**Text**

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Typ	Typ A för växelström och pulserande likström

---

**Lämplig för**

S.x/B.x

---

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja