



47081909



Розетка з з/к з ПЗВ з зах.контактів, пол.білизна матова, 16А/250В S.1/В.х

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 40 mm

Вбудована глибина 31,90 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Емність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленням захистом від контакту Так

Ударостійкість IK IK07

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Ідентифікація

З відбитком Ні

Тексти

Накладка Центральна кришка

Захист Покращений захист контактів

Тексти

Тип з'єднання	Зі вставними клеммами
Тип	Тип А для змінного та пульсуючого постійного струму

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так