



155009

**Bilanciere wg UP IP44 bianco polare lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Levetta singola

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

**Serie**

Altezza 64,30 mm

Larghezza 64,70 mm

Profondità 9,10 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP44

Resistenza agli urti IK IK02

**Testo**

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere  
Per interruttore di commutazione/invertitore

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì