



14657009

### Bilanciere triplo Berker K.1 bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Elemento di controllo/comando | Triplo bilanciato |
|-------------------------------|-------------------|

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| Codice RAL            | 9010                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

##### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 71 mm |
| Larghezza  | 55 mm |
| Profondità | 25 mm |

##### Connettività

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

##### Equipaggiamento

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

##### Accessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

##### Testo

|        |              |
|--------|--------------|
| Stampa | Senza stampa |
|--------|--------------|

##### Adatto per

|     |  |
|-----|--|
| K.x |  |
|-----|--|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |