



VD118NE

### Щит з/у без дверцят 18 мод. COSMOS

#### Технічні характеристики

##### Напруга

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номінальна напруга | 400 - 400 V |
|--------------------|-------------|

##### Установлення, монтаж

|  |                    |
|--|--------------------|
| Підходить для зовнішнього використання | Ні                 |
| Монтаж на                              | Поверхневий монтаж |

##### Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 63 A |
|-------------------|------|

##### Обладнання

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Кількість рейок               | 1  |
| Кількість рядів щита          | 1  |
| Кількість секцій по ширині    | 1  |
| Із замком                     | Ні |
| Має нейтральну клемну колодку | Ні |

##### Ємність

|                   |    |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 18 |
|-------------------|----|

##### Функції

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| З вводами для трубопроводів | Так |
|-----------------------------|-----|

##### Розміри

|         |        |
|---------|--------|
| Висота  | 200 mm |
| Ширина  | 400 mm |
| Глибина | 91 mm  |

##### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 0 |
| Кількість замків      | 0 |

##### Розміри

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 18 |
|------------------------------|----|

##### Кришка, дверцята

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |
|-------------------------|----|

##### Матеріали

|          |              |
|----------|--------------|
| Матеріал | Пластик      |
| Код RAL  | 9010         |
| Colour   | Чистий білий |

##### Обладнання

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Має клемну колодку для заземлення | Ні |
| Має монтажну пластину             | Ні |

##### Матеріали

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Стійкість до ультрафіолету | Ні |
|----------------------------|----|

##### Безпека

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Клас захисту                      | Клас ізоляції II |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP30             |
| Тип блокування                    | Без замка        |
| Випробування розжареним дротом    | 750 °C           |

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| Відповідність RoHS | Так |