



LFF6006057030

Angle plat cache de découpe pour goulotte LF/LFF 60x57mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	57 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	83 - 97
----------------	---------

Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Gris pierre
Code RAL	7030

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	No
-------------------------	----

Adapté à

LF 60x60	
----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui