



385620



Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Profondità di installazione	31,30 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
Con contatto di feedback	No

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK07

Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite Senza graffe a espansione
Tipo di commutazione	Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Adatto per

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si