



385620



### Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

##### Materiali

Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

##### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	42 mm
Profondità di installazione	31,30 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
Con contatto di feedback	No

##### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Resistenza agli urti IK	IK07

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite Senza graffe a espansione
Tipo di commutazione	Contatto di commutazione, utilizzabile come contatto di apertura o di chiusura
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

##### Adatto per

BERKER K.x / BERKER Q.x / BERKER R.x / BERKER S.x/B.x

##### Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si