




385620



Imp.dr. voor sleutelcilinder, wisselcontact

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel
-------------------	---------

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm
Inbouwdiepte	31,30 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
Met terugmeldcontact	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Slagvastheid IK	IK07

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging Zonder spreidklemmen
Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Geschild voor

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja