



385620



**Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

**Napon**

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element	Ključ
-------------------------	-------

**Materijali**

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

**Dimenzije**

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	42 mm
Ugrađena dubina	31,30 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki	0
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

**Povezivost**

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Otpornost na udarce IK	IK07

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Tekst**

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima Bez krala
Promjena načina rada	Izmjenični kontakt, može se koristiti kao NC ili NO
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

**Pogodno za**

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da