




385620

Taster, 1P, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Ključ
-------------------------	-------

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

Dimenzije

Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	42 mm
Ugrađena dubina	31,30 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	35 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	0
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Otpornost na udarce IK	IK07

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima Bez krala
Promjena načina rada	Izmjenični kontakt, može se koristiti kao NC ili NO
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama

Pogodno za

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da