




385620



Tlačítko pro cylindrickou vložku zámku, modul přístroje

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Klíč
-----------------------	------

Materiál

Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	42 mm
Vestavěná hloubka	31,30 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	0
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Konektivita

Typ připojení	Šroubová svorka
---------------	-----------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
Mechanická odolnost IK	IK07

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Texty

Potisk	Bez potisku
Způsob montáže	Pro přišroubování Bez rozpěrných příchýtek
Způsob zapojení	Přepínací kontakt, použitelné jako rozpínací nebo spínací
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Vhodné pro

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano