




385620



Nyckelbrytarinsats trapp, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
Monteringskontaktström	10 A

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Nyckel
---------------------	--------

Material

Material	Metall Plast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	42 mm
Inbyggjadsdjup	31,30 mm
Inbyggjadsdjup infällda lådor	35 mm

Installation, montering

Montering	Infälld montering
-----------	-------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	0
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP44
Slagtålighet IK	IK07

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	För skruvfästning Utan klor
Brytare läge	Växlande kontakt, NC eller NO
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Lämplig för

Q.x / S.x/B.x	
---------------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja