



30653512



Jal.-serieschak. 1-polig, berker W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-code	9010

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling om inschakelen van beide zijden te voorkomen
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging