




11372045

Enjol. p. variateur a. Enjol. rotatif/potentiomètre rotatif, R.1/R.3, noir bril.

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Matières

Couleur	Noir
Code RAL	9005 9011
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Profondeur	10 mm
Diametre de l'axe	4 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

Impression	Enjoliveur sans inscription
Mode d'installation	Pour fixation par vis

Adapté à

Berker R.x	
------------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui