




11372045

R.1/R.3 - botão variador rotat., preto

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão/rotativo
--------------------------	---------------------------

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005 9011
Acabamento	Brilhante
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Profundidade	10 mm
Eixo de diâmetro	4 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Texto

Impressão	Placa central sem gravação
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

R.x	
-----	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim