




11372045

**Poklopac za okretni dimer, R.1/R.3, crna sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Kontrolni/radni element | Dodirni i okretni prekidač |
|-------------------------|----------------------------|

**Materijali**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Crna          |
| RAL kod         | 9005<br>9011  |
| Obrada površine | Sjajno        |
| Materijal       | Termoplastika |
| Obrada          | Neobrađeno    |

**Dimenzije**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Dubina          | 10 mm |
| Promjer osovine | 4 mm  |

**Povezivost**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Montaža vijcima |
|---------------|-----------------|

**Oprema**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo | Ne |
|-----------------------------------|----|

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

**Tekst**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Otisak            | Centralna ploča bez otiska |
| Način instalacije | Za pričvršćivanje vijcima  |

**Pogodno za**

|            |  |
|------------|--|
| Berker R.x |  |
|------------|--|

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |