



936552509

**Serieschak. 16 AX, berker Integro, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling Baselement met centrale afdekplaat

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Inbouwinstallatie  
Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 2

**Afmetingen**

Afmetingen 55.50 x 55.50 mm

Inbouwdiepte 10 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 13 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Verlichting Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)

Schakelmodus Serie

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja