




936552509

Integro - comutador lustre, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

10 A

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Cor

Branco

Código RAL

9010

Acabamento

Brilhante

Material

Termoplástico

Tratamento

Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico com placa de cobertura central

Conetividade

Tipo de montagem

Instalação de embutir
Montagem por parafuso

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

2

Dimensões

Dimensões

55.50 x 55.50 mm

Profundidade da montagem

10 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

13 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla dupla

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Texto

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação

Série

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim